
E20332

Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-R6/4m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	54
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Type tête de détection		coudée
Longueur	[mm]	4000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC

E20332

Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-R6/4m

Remarques	
Quantité	1 pièces