




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS




| Application              |      |                   |
|--------------------------|------|-------------------|
| Application              |      | mesure de courant |
| Données électriques      |      |                   |
| Tension d'alimentation   | [V]  | < 24 AC/DC        |
| Conditions d'utilisation |      |                   |
| Température ambiante     | [°C] | -40...90          |
| Protection               |      | IP 67; IP 69K     |
| Données mécaniques       |      |                   |
| Poids                    | [g]  | 85                |
| Matières                 |      | TPU               |
| Matière du corps         |      | TPU               |
| Matière bague moletée    |      | laiton, nickelé   |
| Accessoires              |      |                   |
| Fourniture               |      | vis               |
|                          |      | étiquette         |
| Remarques                |      |                   |
| Quantité                 |      | 1 pièces          |

**Prolongateur avec connecteur pour électrovannes**

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

**Raccordement électrique - connecteur**

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

**Raccordement électrique**Câble: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>**Raccordement****Raccordement électrique - Prise**

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

