

# E11380



## Câble de connexion

VDOGF030MSS0005H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                 |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Système                     | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
| Sans silicone               | oui                                          |
| Données électriques         |                                              |
| Tension d'alimentation [V]  | < 60 AC / < 75 DC                            |
| Classe de protection        | III                                          |
| Courant de sortie total [A] | 3                                            |
| Conditions d'utilisation    |                                              |
| Température ambiante [°C]   | -25...85                                     |
| Protection                  | IP 68                                        |
| Données mécaniques          |                                              |
| Matières                    | PUR                                          |
| Matière du corps            | PUR                                          |
| Matière bague moletée       | laiton, nickelé                              |
| Remarques                   |                                              |
| Quantité                    | 1 pièces                                     |



## Câble de connexion

VDOGF030MSS0005H03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

