


E12409



Câble avec prise femelle

ADOGH080VAS0070E08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	2

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...100
Protection		IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids	[g]	4335
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 46
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E12409



Câble avec prise femelle

ADOGH080VAS0070E08

Raccordement électrique

Câble: 70 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Couleurs selon DIN EN 60947-5-2 Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
PK =	rose
OG =	orange
VT =	violet
WH =	blanc