


Fibres optiques système barrage

FE-11-M-V-R3/1,2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OBF

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

108

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...150

Données mécaniques

Type tête de détection

coudée

Longueur [mm]

1200

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

inox (1.4305/303)

Matière de la gaine des fibres
optiques

métal et silicone

Accessoires

Fourniture

E20103

Remarques

Quantité

1 pièces