




Câble avec prise femelle

ADOGS030PLS0005H03



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...85
Protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)	
Données mécaniques		
Poids	[g]	154
Matières	PA	
Matière du corps	PA	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	Cycles de courbure	> 5 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

E12545



Câble avec prise femelle

ADOGS030PLS0005H03

Remarques

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: PA; Contacts: nickelé



Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :
BN = noir
RD = brun
rouge