




Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E21103

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OB50; OBF; OO50

OB50

Portée des fibres optiques

[mm]

250

OBF

Portée des fibres optiques

[mm]

350

OO50

Portée des fibres optiques

[mm]

750

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...60

Données mécaniques

Poids

[g]

0,047

Type tête de détection

droit



Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Filetage tête de détection	M3
Longueur de la tête de détection [mm]	20
Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	3
Disposition des fibres	●
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	1,2
Diamètre des fibres [mm]	613 x 0,06
Diamètre extérieur [mm]	2,2
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE

Accessoires

Fourniture	Ecrous hexagonaux: 4 x M3
	disques dentés: 4
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------