


Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M



Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Application	Petit rayon de courbure

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Portée des fibres optiques [mm]	250
---------------------------------	-----

OBF

Portée des fibres optiques [mm]	350
---------------------------------	-----

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]	2730
---------------------------------	------

OO50

Portée des fibres optiques [mm]	750
---------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...60
---------------------------	----------

Données mécaniques

Poids [g]	47,5
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M4



Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Longueur de la tête de détection [mm]	15
Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	3
Disposition des fibres	●
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	1,2
Diamètre des fibres [mm]	613 x 0,06
Diamètre extérieur [mm]	2,2
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 4 x M4 disques dentés: 4
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Quantité	1 pièces