




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Application		Petit rayon de courbure
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Portée des fibres optiques	[mm]	70
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	104
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	620
OO50		
Portée des fibres optiques	[mm]	180
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...60
Données mécaniques		
Poids	[g]	49,5
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M6



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	3
Disposition des fibres	⦿
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	1,2
Diamètre des fibres [mm]	2x 613 x 0,06
Diamètre extérieur [mm]	2,2
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 2 x M6, inox disques dentés: 2
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Quantité	1 pièces