




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 trous de fixation

Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OBF; OO50; OCF

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

70

OO50

Portée des fibres optiques [mm]

150

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]

530

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...70

Données mécaniques

Poids

[g]

45,2



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Type tête de détection		coudée
Hauteur de la tête de détection	[mm]	3
Largeur de la tête de détection	[mm]	11
Longueur de la tête de détection	[mm]	15
Dimensions de la tête de détection	[mm]	3 x 11 x 15
Longueur	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	2
Disposition des fibres		⦿
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	1
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		PE
Accessoires		
Fourniture		Ecrous hexagonaux: 2 x M2, inox
Accessoires en option		Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques		
Quantité		1 pièces