


Câble en Y

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	8...32 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...80
Température ambiante en mouvement [°C]	-20...80
Protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids	[g]	145,7	
Matières		PA; Prise: TPU orange; joint d'étanchéité: FKM	
Matière bague moletée		laiton, nickelé	
Nombre d'emplacements répartiteur		2	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
		Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
		Cycles de courbure	> 5 Mio.
		Sollicitation de torsion	± 180 °/m


E12682




Câble en Y

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur DEUTSCH C	
Raccordement	




Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit



Raccordement électrique - Prise A

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



E12682



Câble en Y

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Raccordement électrique - Prise B

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

