


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Caractéristiques du produit

Résolution image [px] 680 x 480

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...32 DC

Consommation [mA] < 770

Limiteur de surtension oui

Plage évaluable

Résolution image [px] 680 x 480

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Température de stockage	[°C]	-40...125
Humidité de stockage	[%]	< 75; (humidité relative)
Durée de stockage	[MON]	24
Protection		IP 67; (ISO 20653)

Tests / Homologations

CEM	DIN EN 61000-6-4	pour environnements industriels
	DIN EN 61000-6-2	pour environnements industriels
Tenue aux chocs		50 g
Tenue aux vibrations	Gamme de fréquence 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s²)rms	PSD (g²/Hz)
	0,04...0,1	

Données mécaniques

Poids	[g]	1569,5
Matières		boîtier: inox (1.4401 / 316)

Accessoires

Fourniture	Capuchons protecteurs
------------	-----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - ..C4

Connecteur: 4 x M16; codage: A



1	fil interne coax signal vidéo
2	blindage coax GND vidéo
3	U+
4	0 V




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Raccordement électrique - INPUT


Connecteur: 1 x M16; codage: A



1	U+
2	0 V
3	Entrée 1
4	Entrée 2
5	Entrée 3
6	Entrée 4
7	non utilisé
8	non utilisé

Raccordement électrique - OUTPUT

Connecteur: 1 x M16; codage: A



1	fil interne coax signal vidéo
2	blindage coax GND vidéo
3	non utilisé
4	non utilisé