


E30406



Convertisseur tension

VOLTAGE CONVERTER



Données électriques		
Tension nominale DC	[V]	9...27
Consommation	[mA]	< 500
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 40
Tests / Homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pince de couplage
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V (0,15...80 MHz)
Données mécaniques		
Poids	[g]	151
Matières		PBT GF20
Matière des joints		FKM
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique - prise		
Câble: 1 m, PUR		
Connecteur: 1 x M12; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM		

E30406




Convertisseur tension

VOLTAGE CONVERTER

Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur

Câble: 1 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM