E30157

Raccord à souder pour capteurs process

WELDING ADAPT D65/G1



1 Aseptoflex Vario
2 Orifice de fuite
3 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Application		
Version		avec orifice de fuite
Tenue en pression	[bar]	25
Remarque sur la tenue en pression		pour le raccordement capteur - raccord
Tests / Homologations		
Directive relative aux équipements sous pression		Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité		La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques		
Poids	[g]	237,5
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs		G 1 Taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process		Raccord à souder Ø 65 mm
Etanchéité		joint
Accessoires		
Fourniture		Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option		Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123

E30157

Raccord à souder pour capteurs process

WELDING ADAPT D65/G1

Remarques	
Quantité	1 pièces