



Raccords process Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E33701

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

L'article de remplacement nécessite l'utilisation d'un nouveau capteur avec un filetage extérieur Aseptoflex Vario



- 1 filetage Aseptoflex
2 chanfrein pour l'étanchéité Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM 

Application

Tenue en pression	[bar]	16
-------------------	-------	----

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	127
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs		Aseptoflex
Raccord process		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		0,4 / 4

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------