


E12260



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010H08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	2; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	613
Dimensions	[mm]	28 x 15 x 38
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12260



Câble avec prise femelle


ADOAH080MSS0010H08

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Couleurs selon DIN EN 60947-5-2
Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
PK =	rose
OG =	orange
VT =	violet
WH =	blanc