


Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Application

Tenue en pression	[bar]	25
-------------------	-------	----

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	472,5
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4	
Raccordement capteurs	G 1 Taraudage Aseptoflex Vario	
Raccord process	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Étanchéité	joint	
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4	

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123 bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------