




Raccord process tuyau DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 Orifice de fuite



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Application

Version	pour tubes ISO (série B)
Tenue en pression [bar]	40

Tests / Homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	142
Type de montage	pour tubes ISO (série B)
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4
Raccordement capteurs	G 1 Taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	raccord pour tuyaux DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Étanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123 bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------