


E12317



Câble de connexion

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Application		
Système	Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...50
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	652,5
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui



Câble de connexion

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS


Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 7,5 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 5,5 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 5 m et une accélération maximale de 10 m/s²
	Cycles de courbure	> 5 Mio.
	résistance à la traction max. admissible	50 N/mm² statique 20 N/mm² dynamique

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, violet, blindé; 2 x 0,25 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
GN = vert
RD = rouge



Câble de connexion

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6 Nm;
Prolongateur blindé: blindage raccordé

