


E12340



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0010C04



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Remarque sur la température ambiante		21 jours: ...120
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	512,7
Dimensions	[mm]	28 x 15 x 38
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure	min. 10 x diamètre du câble

E12340



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0010C04

Remarques

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm;
Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc