


# E12352



## Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0010K05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application              |      |                                              |
|--------------------------|------|----------------------------------------------|
| Système                  |      | Sans silicone; contacts dorés; câble blindée |
| Sans silicone            |      | oui                                          |
| Données électriques      |      |                                              |
| Tension d'alimentation   | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                            |
| Classe de protection     |      | III                                          |
| Courant de sortie total  | [A]  | 4                                            |
| Conditions d'utilisation |      |                                              |
| Température ambiante     | [°C] | -40...85                                     |
| Protection               |      | IP 67                                        |
| Données mécaniques       |      |                                              |
| Poids                    | [g]  | 444,6                                        |
| Dimensions               | [mm] | 28 x 15 x 38                                 |
| Matières                 |      | PUR                                          |
| Matière du corps         |      | PUR                                          |
| Matière bague moletée    |      | inox                                         |
| Remarques                |      |                                              |
| Quantité                 |      | 1 pièces                                     |



## Câble avec prise femelle


ADOAH050MSS0010K05

### Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 5,3 mm, blindé; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox; Contacts: dorées; Couple de serrage: 1,0...1,5 Nm;  
Prolongateur blindé: blindage raccordé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | noir  |
| BN = | brun  |
| BU = | bleu  |
| GY = | gris  |
| WH = | blanc |