


## Fibres optiques système réflexion directe

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Plage évaluable

|                               |     |    |
|-------------------------------|-----|----|
| Angle d'ouverture cylindrique | [°] | 68 |
|-------------------------------|-----|----|

## Conditions d'utilisation

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| Température ambiante | [°C] | -40...290 |
|----------------------|------|-----------|

## Données mécaniques

|          |      |      |
|----------|------|------|
| Longueur | [mm] | 5000 |
|----------|------|------|

|                           |      |    |
|---------------------------|------|----|
| Rayon de courbure minimum | [mm] | 30 |
|---------------------------|------|----|

|                        |  |                                                                                       |
|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposition des fibres |  |  |
|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |  |       |
|-----------------------------|--|-------|
| Matière des fibres optiques |  | verre |
|-----------------------------|--|-------|

|                                        |  |           |
|----------------------------------------|--|-----------|
| Matière de la tête des fibres optiques |  | aluminium |
|----------------------------------------|--|-----------|

|                                         |  |           |
|-----------------------------------------|--|-----------|
| Matière de la gaine des fibres optiques |  | aluminium |
|-----------------------------------------|--|-----------|

## Remarques

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| Quantité |  | 1 pièces |
|----------|--|----------|