




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-E3/1,5M



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Portée des fibres optiques [mm]	350
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	36
OOF	
Portée des fibres optiques [mm]	180
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	36
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...150
Données mécaniques	
Poids [g]	108,5
Type tête de détection	droit

E20526



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-E3/1,5M

Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur de la tête de détection [mm]	10
Longueur [mm]	1500
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Disposition des fibres	
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone

Accessoires

Fourniture	E20102
------------	--------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------