


Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-R3/2m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

96

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

96

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...150

Données mécaniques

Type tête de détection

coudée

Diamètre de la tête de
détection

[mm]

3

Longueur de la tête de
détection

[mm]

10

Longueur

[mm]

2000

Rayon de courbure minimum

[mm]

20

Matière des fibres optiques

verre



Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-R3/2m

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Quantité	1 pièces