


E60208



Accouplement hélicoïdal pour codeurs

COUPLING 30-10-12-38-KV



Données mécaniques

Poids	[g]	58
Dimensions	[mm]	Ø 30 / L = 38
Matières		aluminium
Diamètre extérieur D	[mm]	30
Diamètre intérieur 1	[mm]	10
Diamètre intérieur 2	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
Longueur L	[mm]	38
Profondeur de la vis de serrage	[mm]	10
Vis de serrage	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	6000
Déport axial max. de l'arbre	[mm]	± 0,5
Désalignement radial max. de l'arbre	[mm]	± 0,35
Désalignement angulaire max.	[°]	± 4,0

Remarques

Remarques	Les valeurs spécifiées s'appliquent aux accouplements avec des trous alésés indiqués à une température de 23 °C. Les déports radial, angulaire et axial indiqués sont des valeurs maximales qui ne doivent pas atteindre leur maximum simultanément au cours du fonctionnement.
Quantité	1 pièces