




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-MPV-M6



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs	
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	20
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	220
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	58,5
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M6
Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Disposition des fibres		
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)

E20565



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-MPV-M6

Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 2 x M6, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11
Remarques	
Quantité	1 pièces