




Accouplement double boucles

DL COUPLING V2A 29-10-10-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
2 profondeur der Klemmnabe

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	27,6
Matières		Adaptateur pour arbre: inox (1.4305/303); accouplement double boucles: PU
Couple de serrage	[Nm]	couple de serrage vis: 100 Ncm
Diamètre extérieur D	[mm]	29
Diamètre intérieur 1	[mm]	10
Diamètre intérieur 2	[mm]	10
Profondeur de la vis de serrage	[mm]	9
Vis de serrage	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Longueur	[mm]	29
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	3000
Déport axial max. de l'arbre	[mm]	± 2
Désalignement radial max. de l'arbre	[mm]	± 2
Désalignement angulaire max.	[°]	± 10
Rigidité du ressort de torsion	[Nm/rad]	13
Remarques		
Remarques		Les valeurs spécifiées s'appliquent aux accouplements avec des trous alésés indiqués à une température de 23 °C. Les déports radial, angulaire et axial indiqués sont des valeurs maximales qui ne doivent pas atteindre leur maximum simultanément au cours du fonctionnement.
Quantité		1 pièces