




Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 1900



Caractéristiques du produit		
Type d'arbre	arbre plein	
Diamètre de l'arbre	[mm]	6
Application		
Version	pour codeurs avec bride synchro de 58 mm et arbre plein de 6 mm	
Exactitude / dérives		
Précision	± 0,02 % FSO	
Répétabilité	± 0,006 % FSO	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...85
Température de stockage	[°C]	-40...85
Humidité de stockage	[%]	5...95; (sans condensation)
Tests / Homologations		
Tenue aux chocs	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Tenue aux vibrations	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Données mécaniques		
Poids	[g]	598,5

E61439



Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 1900

Diamètre de la bride ISO	[mm]	58		
Matières		boîtier: aluminium; fil de mesurage: inox recouvert de polyamide		
Type d'arbre		arbre plein		
Diamètre de l'arbre	[mm]	6		
Longueur de mesure maximale	[mm]	1900		
Circonférence de la bobine de fil	[mm]	150		
Diamètre fil	[mm]	0,45		
Raccordement fil		5,5; (œillet)		
Caractéristiques fil		vitesse max. du fil	[m /s]	2
		accélération max. du fil	[g]	12
		force de rétraction max.	[N]	5
		force de rétraction min.	[N]	3,5
Bride de fixation		Flasque synchro		
Remarques				
Quantité		1 pièces		

E61439



Mécanisme pour codeurs à câble

DRAW WIRE 1900

Diagrammes et courbes

Notice de montage

