




Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-N-V-M8

Article arrêté



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF	
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	70
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	113,6
Type tête de détection	droit	
Filetage tête de détection	M8	
Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Disposition des fibres		
Matière des fibres optiques	verre	
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)	



Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-N-V-M8

Matière de la gaine des fibres optiques	Vitalon
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 2 x M8
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M30
Remarques	
Quantité	1 pièces