


E80414



Tag RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04



Application

Application

codage RFID de cuves métalliques

Données électriques

Fréquence de fonctionnement [MHz]

860...930

Taille mémoire [bit]

512

Type de mémoire

EEPROM

Type de puce

Impinj Monza 4QT

Tag Identifier (TID) [Byte]

8

Code produit électronique (EPC)

128 bit

Norme RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Cycles de lecture max.

illimité

Cycles d'écriture max.

100000

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...85

Température de stockage [°C]

-40...85

Protection

IP 68

Données mécaniques

Poids [g]

126,3

Dimensions [mm]

48 x 51 x 12,6

Matières

boîtier: polycarbonate (ABS)

Remarques

Quantité

5 pièces

E80414



Tag RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04

Données supplémentaires

distance de lecture (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1