




Prolongateur d'impulsions

PULSE STRETCHER

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Dimensions	[mm]	96 x 28 x 42
Application		
Application	prolongation des impulsions très courtes pour les adapter, par exemple, aux entrées API lentes	
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	10
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	< 5
Entrées		
Entrées	niveau d'entrée: 24 V DC (± 10 %); durée de l'impulsion d'entrée (min.): 0,2 ms; temps entre deux impulsions d'entrée (min.): 28 ms	
Sorties		
Sortie signal	niveau de sortie: 24 V DC (± 10 %); durée de l'impulsion de sortie: 25 ms (± 10 %); courant de sortie (maxi): 10 mA	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	79,5
Dimensions	[mm]	96 x 28 x 42
Matières	plastique	


Prolongateur d'impulsions

PULSE STRETCHER

Raccordement électrique

Bornes à vis:

Raccordement



Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions

