




Tag RFID

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Application

Température de fonctionnement (active)	[°C]	-25...85
Température de pointe (passive)	[°C]	90

Données électriques

Fréquence de fonctionnement	[MHz]	13,56
Taille mémoire	[bit]	65536
Type de mémoire		FRAM
Type de puce		MB89R112
Nombre de blocs		256
Taille des blocs	[Byte]	32
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Norme RFID		ISO 15693
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		illimité

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Température de stockage	[°C]	-40...90
Protection		IP 68; IP 69K

Tests / Homologations

Homologation radio		ISO 15693
--------------------	--	-----------

Données mécaniques

Poids	[g]	3,85
Type de montage		montage sur matières non métalliques; (visser ; à coller sur une surface)
Dimensions	[mm]	Ø 30 / L = 3
Matières		PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------



Tag RFID

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Données supplémentaires

portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115