


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-MPV-M6/3M



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile;
Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques

[mm]

250

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

13

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

13

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Poids

[g]

158

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur

[mm]

3000

Rayon de courbure minimum

[mm]

20

Disposition des fibres



Matière des fibres optiques

PMMA

Matière de la tête des fibres
optiques

inox (1.4305/303)



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-MPV-M6/3M

Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 2 x M6, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11
Remarques	
Quantité	1 pièces