




Tag RFID

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



Application

Température de fonctionnement (active)	[°C]	-40...85
Température de pointe (passive)	[°C]	90

Données électriques

Fréquence de fonctionnement	[MHz]	13,56
Taille mémoire	[bit]	1024
Type de mémoire		EEPROM
Type de puce		ICODE SLIX
Nombre de blocs		28
Taille des blocs	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Norme RFID		ISO 15693
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	-40...90
Protection		IP 68; IP 69K

Tests / Homologations

Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologation radio		ISO 15693

Données mécaniques

Poids	[g]	11,55
Type de montage		montage sur matières non métalliques; (visser ; à coller sur une surface)
Dimensions	[mm]	Ø 50 / L = 3
Matières		PPA noir

E80384



Tag RFID

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

Remarques

Quantité

1 pièces

Données supplémentaires

portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190