




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-E-V-E6R/2m



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles	
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	60
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	420
OO50		
Portée des fibres optiques	[mm]	150
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	52
Type tête de détection	coudée	
Diamètre de la tête de détection	[mm]	6

E20715



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-E-V-E6R/2m

Longueur	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	25
Disposition des fibres		⊙
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		PE
Accessoires		
Fourniture		E20103
Remarques		
Quantité		1 pièces