




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 pliable

Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Application		Pour utilisation dans des applications industrielles
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Portée des fibres optiques	[mm]	15
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	25
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	220
OO50		
Portée des fibres optiques	[mm]	60
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	34,5
Type tête de détection		pliable
Longueur	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	16
Disposition des fibres		⦿
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	2 x 0,5
Matières		boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4301/304)
Matière de la gaine des fibres optiques		PE

E20748



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 2 x M4
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Quantité	1 pièces