




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Version		Convertisseur de section
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Application		Petit rayon de courbure
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OB50; OBF; OO50
OB50		
Portée des fibres optiques	[mm]	60
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	75
OO50		
Portée des fibres optiques	[mm]	200
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	50,2
Hauteur de la tête de détection	[mm]	5
Largeur de la tête de détection	[mm]	20
Longueur de la tête de détection	[mm]	20
Dimensions de la tête de détection	[mm]	5 x 20 x 20
Longueur	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	9
Disposition des fibres		▮
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	2 x 16 x 0,25
Matière des fibres optiques		PMMA

**Fibres optiques système réflexion directe**

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Quantité	1 pièces