




Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement [°C]	-5...60



Répartiteur

ZDO8H050MSS0010H11

Protection	IP 67; IP 68
------------	--------------

Données mécaniques

Poids	[g]	1190	
Dimensions	[mm]	22 x 54 x 127	
Matières		PA	
Matière du corps		PA	
Nombre d'emplacements répartiteur		8	
Type connecteur		M12	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
		Cycles de courbure	> 2 Mio.

Accessoires

Fourniture	Capuchons protecteurs: 2
	étiquettes: 8

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: PA; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm





Répartiteur

ZDO8H050MSS0010H11

Raccordement

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune