


Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-M5/16/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	ODF; OMF
--	----------

ODF

Portée des fibres optiques [mm]	4
---------------------------------	---

OMF

Portée des fibres optiques [mm]	1000
---------------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-58...315
---------------------------	-----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Longueur [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	19
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	inox (1.4305/303)

E20977



Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-M5/16/2M

Remarques	
Quantité	1 pièces