




Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Application		Petit rayon de courbure
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF; OOF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
OOF		
Portée des fibres optiques	[mm]	400
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Poids	[g]	56
Type tête de détection		coudée
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur de la tête de détection	[mm]	10

**Fibres optiques système barrage**

FE-00-P-A-R3

Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Disposition des fibres		●
Matières		Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC
Accessoires		
Fourniture		E20104
Remarques		
Quantité		1 pièces