


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/0,8M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de détection

[mm]

35

Longueur

[mm]

800

Rayon de courbure minimum

[mm]

20

**Fibres optiques système réflexion directe**

FT-00-A-A-M6/0,8M

Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces