
E20152

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Application		Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	70
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	94,5
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M8
Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		◐
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre

E20152

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 2 x M8, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M30
Remarques	
Quantité	1 pièces