




Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R3

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	100
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	88,4
Type tête de détection		coudée
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	30; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		●
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre

E20163



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R3

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	E20103
Remarques	
Quantité	1 pièces