


Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-M6



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

300

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

Données mécaniques

Poids [g]

98,5

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de
détection [mm]

35

Longueur [mm]

600

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Disposition des fibres



Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

E20164



Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-M6

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	Ecrous hexagonaux: 4 x M6, inox
	disques dentés: 4
	écrou moleté: 1 x M30
Remarques	
Quantité	1 pièces