


Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-M6/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20217

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques

[mm]

300

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de
détection

[mm]

35

Longueur

[mm]

1000

Rayon de courbure minimum

[mm]

30

Matières

Adaptateur: PA



Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-M6/1M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces