




Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/1,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	108
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	108
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Données mécaniques	
Type tête de détection	coudée
Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur de la tête de détection [mm]	10
Longueur [mm]	1500
Rayon de courbure minimum [mm]	10
Matières	Adaptateur: PPE



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/1,5M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	E20104
Remarques	
Quantité	1 pièces