


Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-M6/3m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Plage évaluable

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OIF
--	-----

OIF

Portée des fibres optiques [mm]	192
---------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur [mm]	3000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matières	Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium



Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-M6/3m

Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces