


Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-M6/4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

154

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de
détection [mm]

35

Longueur [mm]

4000

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium

E20328



Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-M6/4M

Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Quantité	1 pièces