




Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R3/4m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                                            |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Principe de fonctionnement                             | Barrage photoélectrique |
| Plage évaluable                                        |                         |
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OIF                     |
| OIF                                                    |                         |
| Portée des fibres optiques [mm]                        | 51                      |
| Conditions d'utilisation                               |                         |
| Température ambiante [°C]                              | -40...290               |
| Données mécaniques                                     |                         |
| Type tête de détection                                 | coudée                  |
| Longueur [mm]                                          | 4000                    |
| Rayon de courbure minimum [mm]                         | 30                      |
| Matières                                               | Adaptateur: PA          |
| Matière des fibres optiques                            | verre                   |
| Matière de la tête des fibres optiques                 | aluminium               |
| Matière de la gaine des fibres optiques                | aluminium               |

E20344



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R3/4m

| Remarques |          |
|-----------|----------|
| Quantité  | 1 pièces |