
E20386

Fibres optiques système réflexion directe

FT-18-A-A-R5

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OGF
OGF		
Portée des fibres optiques	[mm]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Poids	[g]	0,061
Type tête de détection		coudée
Diamètre de la tête de détection	[mm]	5
Longueur de la tête de détection	[mm]	10
Longueur	[mm]	600
Rayon de courbure minimum	[mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres		◐
Matières		Adaptateur: PPE

E20386

Fibres optiques système réflexion directe

FT-18-A-A-R5

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	Bride de fixation:, E10221
Remarques	
Quantité	1 pièces